


Schäfer Lärmschutz - Arbeitsschutz

Arbeitsschutz - Sie sind bei uns gut aufgehoben



Der Schutz vor Einblicken auf Forschungsbereiche oder das Schützen der Person vor Gefahren bringen unsere Arbeitsschutzelemente zum Einsatz. Flexible Aufstellmöglichkeiten lassen die Parzellen an die einzelnen Bedürfnisse anpassen. Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten passen sich der Umgebung optimal an. Arbeitsschutz und Lärmschutz lassen sich somit optimal verbinden.

Beispiel im Einsatz - z. B. eine Hygieneschleuse



Hierbei handelt es sich um eine Hygieneschleuse und dient dem Schutz vor Schmutz von außen .

Mitarbeiter müssen erst durch die mit zwei Türen getrennte Schleuse um den Schmutz zurückzulassen.

Hier wird also das Produkt und nicht der Mensch geschützt.

Maße: Breite 12000 mm Höhe: 3800 mm

Beispiel im Einsatz - z. B. Arbeitsschutz durch Hitzeschutzwände



Arbeitsschutz durch Hitzeschutzwände. Die Besonderheit war eine preisgünstige Lösung als Schutz vor Hitze zu finden. Kombinationen verschiedener Materialien wurden dieser Anforderung gerecht. Auch die Stabilität der Füße war von Bedeutung.

Die Arbeitsschutzelemente werden am Kran verstellt und können bei Gelegenheit auch mal fallen.

Daher die besonders stabile Fußausführung.

Beispiel im Einsatz - z. B. Späneschutz an Drehmaschine



Arbeitschutz in Form von einer großzügig zugänglichen Schutzwand vor Späneflug.
Der Lichteinfall von oben wird durch schräg angeordnete Scheiben umgesetzt.
Seitlich ist der Zugang mit einem Lamellenschutzvorhang der Fa. Bäder gegeben.
Die beiden Fronttüren dienen der Reinigung.
Maß der Anlage Breite 4000 mm, Höhe 2500, Tiefe 3000 mm.

Beispiel im Einsatz - z. B. Kleinentstauber OM-12



Unterdruck max 1.500 Pa,
Motor 1,1 kW, 400 Volt 50 Herz 2800 U/min, Ansaugstutzen D = 150 mm., Taschenfilter,
manuelle Abreinigung, Staubsammlerschublade incl. Flex., Schlauch mit Federstahl-
Innenspirale

Der Arbeitsplatz

Standardhub 300 mm, Tischhöhe von 800 - 1100, Umlaufender Randschutz
auf 1200 mm Höhe, manuelle Tischverstellung (stufenlos)
Gittergröße Tisch 880 x 640 mm, Gesamtauflage 1500 x 810 mm

Ergänzung

Großzügiger Einblick durch VSG Scheibe, gleichzeitig Augenschutz, Optimale
Verschließung mittels Bürsten
der Eingriffsbereiche; Dabei wird der Arm bestens umschlossen und der Schmutz bleibt in der
Einheit.